

연결판
CDSV5.0-AS-1/8
 제품 번호: 534434

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 위치의 최대 수	1
DC 정격 작동 전압	24 V
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
음압 레벨	75 dB(A)
보호 등급	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	690 g
전기 연결부	케이블
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함
환기구 연결부	M5
제어 배기 연결부 82/84	M5
제어 공기 연결부 12	M5
제어 공기 연결부 14	M5
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
공압 연결부 4	G1/8
공압 연결부 5	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수