

리밋 스위치 박스
DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR
 제품 번호: 534474

FESTO



데이터 시트

특징	값
허용 케이블 직경	7 mm...13 mm
표준 기반	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인 타입	원형
설치 위치	임의 방향
단락 강도	아니요
스위칭 부재의 기능	변환기
역극 보호	아니오
측정 원리	기계식/전기식
스위칭 위치 표시	예
작동 전압 범위 AC	4 V...250 V
작동 전압 범위 DC	4 V...250 V
작동 전압에서의 자체 소비 전력	1 mA...5000 A
절연 전압	250 V
최대 출력 전류	5000 mA
최소 부하 전류	4V/DC에서 1mA
충격 내전압	2.5 kV
오염도	3
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP67
주변 온도	-20 °C...70 °C
전기 연결부	나사형 단자
케이블 커넥터	M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 커버 소재	PC
하우징 베이스 소재	ABS+PC
콘솔 소재	ABS+PC