

Klepstandmelder DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Artikelnummer: 534475

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	7 mm...13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Functie schakelelement	Maakcontact
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Meetprincipe	Inductief
Schakelpositie-indicator	ja
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	0 mA...100 mA
Isolatiespanning	50 V
Max. uitgangsstroom	100 mA
Schakeluitgang	PNP
Piekspanningsweerstand	0.5 kV
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizingsdeksel	PC
Materiaal behuizings sokkel	ABS+PC
Materiaal console	ABS+PC