

# 플러그, 커넥터 FBS-RJ45-8-GS

제품 번호: 534494

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                    | 값                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 폭                     | 33 mm                                                      |
| 높이                    | 41mm                                                       |
| 길이                    | 20 mm                                                      |
| 제품 무게                 | 15 g                                                       |
| Ethernet 케이블 사양       | 타입: CAT.5<br>단일 와이어 직경: 0.89 - 0.99 mm<br>AWG 24-26 미세 와이어 |
| 직간접적 접촉에 따른 위험에 대한 보호 | PELV                                                       |
| 허용 케이블 직경             | 4 mm...5.4 mm                                              |
| 보호 등급                 | IP65<br>IP67<br>IEC 60529에 따름                              |
| 주변 온도                 | -5 °C...60 °C                                              |
| 보관 온도                 | -20 °C...70 °C                                             |
| 상대 습도                 | 0 - 90 %<br>미응축                                            |
| LABS 적합성              | VDMA24364-B2-L                                             |
| 하우징 소재                | 강화 PA                                                      |
| 나사 소재                 | 강철                                                         |
| 씰 소재                  | NBR                                                        |