


플러그, 커넥터
FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
제품 번호: 534497

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	20 mm
높이	62mm
길이	61mm
제품 무게	60 g
필드버스 인터페이스	1x 9 스프링 타입 단자
허용 케이블 직경	5 mm...10 mm
보호 등급	IP65 IP67 조립 상태 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	95 % 미응축
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	강화 PA
유니온 너트 소재	황동
나사 소재	강철
씰 소재	NBR