


일방향 유량 제어 밸브 GR-QB-1/4-U

제품 번호: 534682

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	스로틀 역류 방지 기능
공압 연결부 1	QB-1/4
공압 연결부 2	QB-1/4
작동 방식	수동
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	인라인 설치 관통 구멍 포함 옵션:
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	21.1 ft/m
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	22.4 ft/m...24.7 ft/m
작동 압력	-13.8 psi...116 psi
주변 온도	0 °C...60 °C
하우징 소재	강화 PBT
설치 위치	임의 방향
유량 제어 방향에서의 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	35 ft/m
역류 방지 방향에서 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	47.6 ft/m...48 ft/m
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	32 °F...140 °F
제품 무게	1 oz
나사식 트러니언 소재	황동 니켈 도금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
해제 링 소재	POM

특징	값
널링 헤드 소재	황동 니켈 도금
조절 나사 소재	황동 니켈 도금