


압축공기 저장기 CRVZS-20

제품 번호: 534845

FESTO



데이터 시트

특징	값
용적	20 l
설치 위치	응결수 배출부 아래로
표준을 준수합니다	AD 2000
작동 압력	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
인증	TÜV
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[-:::]에 따른 압축공기 질소
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...100 °C
주변 온도	-10 °C...100 °C
최대 조임 토크, 연결부 나사산	130 Nm
응축수 배출부 최대 조임 토크	27 Nm
제품 무게	10208 g
고정 방식	관통 구멍 포함
응결수 배출 연결부	G3/8
공압 연결부	G1
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
압축공기 탱크 소재	고합금 스테인리스강