

필터 조절 밸브 MS12-LFR

제품 번호: 535022

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브 내장형 로크가 있는 회전 버튼 액세서리로 잠금 가능
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동 전자동, 전동 제어식 수동 터치식 수동 회전
디자인	압력계가 있는 필터 제어기
응축수 분리도	75 %
압력 표시기	압력계 장착
최대 압력 히스테리시스	0.4 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[4:4]에 따른 압축공기 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 부합하는 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기 ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금