

필터
MS12N-LF
제품 번호: 535026

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동 전자동, 전동 제어식 수동 터치식 수동 회전
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
응축수 분리도	75 %
작동 압력	0.8 bar...20 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:]에 따른 압축공기 ISO 8573-1:2010 [7:9:]에 따른 압축공기 불활성 가스
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	내부
공압 연결부 2	내부
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금