

소프트 스타트 밸브 MS12-DL

제품 번호: 535033

FESTO



데이터 시트

특징	값
배기 기능	스로틀 가능
작동 방식	공압식
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	없음
디자인	피스톤 시트
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	직접
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
밸브 기능	2/2
작동 압력	2 bar...20 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	25000 l/min...42000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	3600 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트