

온 오프 밸브
MS12N-EM
제품 번호: 535036

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	수동
배기 기능	유량 제어 불가
구동 방식	직접
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 압력	0 bar...20 bar
커버링	포지티브 커버링
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	25000 l/min...32000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	임의 방향
유량 방향	역방향 불가
제품 무게	3900 g
공압 연결부 3	G1
제어 공기 공급	내부
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트