

# 소프트 스타트 밸브 MS12N-DE

제품 번호: 535039

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
배기 기능	스로틀 가능
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식 터치식
디자인	피스톤 시트
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
밸브 기능	2/2
스위칭 위치 표시	액세서리 포함
작동 압력	3 bar...16 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	25000 l/min...42000 l/min
듀티 사이클	100%
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[-:-]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	3800 g
신호 상태 디스플레이	액세서리 포함
고정 방식	옵션: 인라인 설치 액세서리 포함
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트