미세 필터
MS12-LFM
제품 번호: 535042

데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	12
디자인	섬유 필터
응축수 배출부	전자동 전자동, 전동 제어식 수동 터치식 수동 회전
작동 압력	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:-:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	수직 +/- 5°
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
필터 소재	붕규산유리 파이버
보울 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수