

운활기
MS12N-LOE
제품 번호: 535044

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
작동 압력	1 bar...16 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	400 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	0 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금