



# 운활기 MS4-LOE-1/4-U-Z

Part Number(&P): 535792

FESTO

금속 바울, 유량 방향: 우측에서 좌측.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 운활기
최대 오일 용량	36 cm <sup>3</sup>
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
입력 압력 1	1 ... 12 bar
운활기 기능을 위한 최소 유량	40 l/min
표준 공칭 유량	2,200 l/min
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	354 g
마운팅 형태	액세서리 포함 옵션 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 전조 알루미늄 합금
표시창에 대한 재질 정보	PA