

분기 모듈
MS6N-FRM-1/2-I
제품 번호: 536979

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	분기 모듈 역류 방지 기능 포함
작동 압력	0 bar...20 bar
주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량	6000 l/min
표준 공칭 유량, 출구 위쪽	3100 l/min
출구 아래쪽 에서의 표준 공칭 유량	3300 l/min
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
작동 전압 범위 DC	0 V...125 V
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	400 g
공압 연결부 1	1/2 NPT
공압 연결부 2	1/2 NPT
공압 연결부 3	1/2 NPT
공압 연결부 4	1/2 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트