


필터
MS12-LF-G-CUV
제품 번호: 537152

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	5 µm
응축수 배출부	전자동 수동 터치식
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
셸 보호	금속 셸 로 내장
응축수 분리도	75 %
작동 압력	2 bar...12 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	11500 l/min...14000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	에스테르 오일 < 0.1mg/m³, ISO 8573-1:2010 [-:::2]에 따름
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
기공 사이즈	5 µm
수명 특성값	1000 시간
제품 무게	7000 g
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
공압 연결부 1	내부
공압 연결부 2	내부
커버 소재	PA
씰 소재	NBR
필터 소재	소결 청동
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트

특징	값
보울 소재	단조 알루미늄 합금
견시창 소재	PC