


마이크로 필터
MS12-LFM-G-AUV
 제품 번호: 537154

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	12
디자인	섬유 필터
여과 등급	0.01 µm
응축수 배출부	전자동 수동 터치식
작동 압력	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	에스테르 오일 < 0.1mg/m³, ISO 8573-1:2010 [:::2]에 따름
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [3:::2]에 따른 압축공기
필터 효율	99.9999 %
최대 응축수량	400 ml
셸 보호	금속 셸 로 내장
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
필터 효율, 미세 입자	99.995 %
MPPS	0.08 µm
필터 효율 MPPS	99.968 %
잔여 오일 함량	0.01 mg/m³
오일 에어로졸 분리도	99 %
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
설치 위치	수직 +/- 5°
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
커버 소재	PA
필터 소재	불규산유리 파이버

특징	값
보울 소재	단조 알루미늄 합금
견시창 소재	PC
씰 소재	NBR
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
제품 무게	7000 g