


활성탄 필터
MS12-LFX-G-U
제품 번호: 537155

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	수동 회전
디자인	섬유 필터
작동 압력	0 bar...20 bar
작동 매체	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 불활성 가스
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
매체 온도	5 °C...30 °C
잔여 오일 함량	0.003 mg/m³
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	7000 g
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
커버 소재	PA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
확인창 금속 쉘 소재	PC
씰 소재	NBR
필터 소재	활성 탄소 섬유
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
견시창 소재	PC