



압력 부스터
DPA-40-16
제품 번호: 537274

FESTO



데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	40 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	더블 피스톤 압력 변환기
압력 표시기	G1/8 준비됨
출력 압력 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
작동 압력	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
압력 조절 범위	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
입력 압력 1	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
압력 조절 범위 관련 참고사항	1) 조절기 스프링을 최대한 팽팽하게 당긴 경우 최대 출구 압력을 40% 정도 초과할 수 있습니다.
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	1500 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	M7
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수