

그리퍼 조 블랭크 BUB-HGPL-25

제품 번호: 537317

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	5 °C...60 °C
그리퍼 조당 제품 중량	295 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
블랭크 소재	단조 알루미늄 합금