


필터 조절 밸브 LFR-1/4-DB-7-O-MINI

제품 번호: 537647

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
폭	44 mm
시리즈	DB
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	압력계가 없는 필터 제어기
컨트롤러 기능	이차 배기 있음 역류 거동 있음
압력 표시기	G1/8 준비됨
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
최대 압력 히스테리시스	0.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	200 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 관통 구멍 포함 고정 브래킷 있음
압력계 연결부	G1/8
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
씰 소재	NBR
회전 노브 소재	POM
필터 소재	PE
하우징 소재	강화 PA
보울 소재	PC