

Service unit
FRC-1/4-DB-7-MINI-H
 제품 번호: 537656

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
폭	88 mm
시리즈	DB
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	반자동
디자인	필터 컨트롤러 윤활장치
여과 등급	40 µm
컨트롤러 기능	이차 배기 있음 역류 거동 있음
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
입력 압력 1	1.5 bar...10 bar
최대 압력 히스테리시스	0.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	650 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[...:]에 따른 압축공기 불활성 가스
승인된 오일	1 L 용기의 Festo 특수 오일 주문 명칭: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 40°C에서 점도 범위 32mm²/s 40°C에서 점도 범위 32mm²/s (cSt)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]에 부합하는 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-5 °C...50 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-5 °C...50 °C

특징	값
제품 무게	300 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 관통 구멍 포함 고정 브래킷 있음
압력계 연결부	G1/8
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
씰 소재	NBR
회전 노브 소재	POM
필터 소재	PE
하우징 소재	강화 PA
보울 소재	PC