


Service unit
FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H
 제품 번호: 537660

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
폭	88 mm
시리즈	DB
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	반자동
디자인	필터 컨트롤러 윤활장치
여과 등급	5 µm
컨트롤러 기능	이차 배기 있음 역류 거동 있음
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
입력 압력 1	1.5 bar...10 bar
최대 압력 히스테리시스	0.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	550 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[...:]에 따른 압축공기 불활성 가스
승인된 오일	1 L 용기의 Festo 특수 오일 주문 명칭: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 40°C에서 점도 범위 32mm²/s 40°C에서 점도 범위 32mm²/s (cSt)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [6:8:-]에 부합하는 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-5 °C...50 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-5 °C...50 °C

특징	값
제품 무게	300 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 관통 구멍 포함 고정 브래킷 있음
압력계 연결부	G1/8
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
씰 소재	NBR
회전 노브 소재	POM
필터 소재	PE
하우징 소재	강화 PA
보울 소재	PC