

**회전 플랜지**  
**SNCL-12**  
제품 번호: 537790

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값              |
|-------------|----------------|
| 사이즈         | 12             |
| 표준 기반       | ISO 21287      |
| 내식성 등급 CRC  | 2 - 보통의 부식 부하  |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도       | -40 °C...90 °C |
| 제품 무게       | 20 g           |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수        |
| 마운팅 소재      | 단조 알루미늄 합금     |
| 베어링 소재      | 플라스틱           |
| 나사 소재       | 강철<br>아연 도금    |