

# 회전 플랜지 SNCL-25

제품 번호: 537793

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	25
표준 기반	ISO 21287
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	41 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	단조 알루미늄 합금
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	강철 아연 도금