

**회전 플랜지**  
**SNCL-20-R3**  
제품 번호: 537796

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                      |
|-------------|------------------------|
| 사이즈         | 20                     |
| 표준 기반       | ISO 21287              |
| 버전          | 높은 부식 방지 기능            |
| 내식성 등급 CRC  | 3 - 강한 부식 부하           |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L         |
| 주변 온도       | -40 °C...90 °C         |
| 제품 무게       | 38 g                   |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                |
| 마운팅 소재      | 단조 알루미늄 합금<br>보호 코팅 포함 |
| 베어링 소재      | 플라스틱                   |
| 나사 소재       | 고합금 스테인리스강             |