

회전 플랜지
SNCL-25-R3
제품 번호: 537797

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
표준 기반	ISO 21287
버전	높은 부식 방지 기능
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	41 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	단조 알루미늄 합금 보호 코팅 포함
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	고합금 스테인리스강