


마운팅
SMBZ-8-125/320
제품 번호: 537808

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	8
디자인 타입	타이 로드용
설치 위치	임의 방향
피스톤 직경	Ø125 - Ø320
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...120 °C
조임 토크	0.5 Nm
제품 무게	14 g
고정 방식	클램핑됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
나사 소재	고합금 스테인리스강