

**진공 게이지**  
**FVAM-40-V1/0-G1/8-EN**  
 제품 번호: 537812

**FESTO**



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 압력계 공칭 치수        | 40                                                                        |
| 연결 위치            | 후면 중앙                                                                     |
| 표준 기반            | DIN EN 837-1                                                              |
| 나사식 트리니언 씰 유형    | 코팅                                                                        |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                     |
| 디자인              | 파이프 스프링 압력계                                                               |
| 표시 범위            | -1 bar...0 bar<br>-30 in.Hg...0 in.Hg                                     |
| 눈금               | 이중 스케일<br>bar(외부)<br>inch hg (내부) / psi (내부)                              |
| 작동 압력            | -1 bar...0 bar                                                            |
| 방폭               | 인증서의 지침에 유의하십시오<br>구역 1(ATEX)<br>구역 2(ATEX)<br>구역 21(ATEX)<br>구역 22(ATEX) |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                           |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                                     |
| 연속 부하 계수         | 0.75                                                                      |
| 변동 부하 계수         | 0.66                                                                      |
| 내식성 등급 CRC       | 0 - 부식 스트레스 없음                                                            |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| 매체 온도            | -20 °C...60 °C                                                            |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                                            |
| 제품 무게            | 81 g                                                                      |
| 측정 정확도 등급        | 2.5                                                                       |
| 고정 방식            | 프런트 패널 장착                                                                 |
| 공압 연결부           | G1/8                                                                      |
| 나사식 트리니언 소재      | 황동                                                                        |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                   |
| 하우징 소재           | ABS                                                                       |

| 특징     | 값    |
|--------|------|
| 견시창 소재 | PMMA |