

전자장치 모듈
VMPA1-MPM-EMM-4
제품 번호: 537987

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 위치의 최대 수	4
최대 밸브 코일 수	4
솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류	80 mA ~ 25 ms
전류 강하 시 정격 전류	25 ms 후 25 mA
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	20 g
하우징 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수