

**연결 케이블**  
**NEBV-S1G25-K-10-N-LE15**  
 제품 번호: 538224

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
고정 방식	4-40 UNC-2B
제품 무게	1270 g
전기 연결부 1	D-서브 소켓, 25핀
전기 연결부 2	개방형 종단부, 15선
DC 정격 작동 전압	24 V
케이블 길이	10 m
라인 속성	표준
최소 케이블 굽힘 반경	90 mm
케이블 직경	9 mm
케이블 구조	15 x 0.34 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65 IP67 조립 상태
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
하우징 소재	PBT
유니온 너트 소재	PA
씰 소재	TPE-O