

센서 브래킷
SIEZ-NB-12
제품 번호: 538347

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	-25 °C...80 °C
사이즈	M12
고정 방식	관통 구멍 포함
제품 무게	20 g
하우징 소재	강화 PA
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
센서 추가 정보 선택	고정 요소