

소음기
UOM-1/4
제품 번호: 538432

FESTO



데이터 시트

특징	값
나사식 트러니언 씰 유형	씰 없음
설치 위치	임의 방향
디자인	개방형 소음기
진공 발생기 작동 압력	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
고정 방식	들려 끼움 가능
제품 무게	11.1 g
공압 연결부	G1/4
완충 인서트 소재	PU 폼
나사식 트러니언 소재	POM
하우징 소재	POM
내부 파이프 소재	단조 알루미늄 합금