

**소음기 확장**  
**UOMS-3/8**  
제품 번호: 538437

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
나사식 트러니언 씰 유형	씰 없음
설치 위치	임의 방향
디자인	개방형 소음기
진공 발생기 작동 압력	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
고정 방식	잠금식
제품 무게	17.5 g
완충 인서트 소재	PU 폼
나사식 트러니언 소재	POM
하우징 소재	POM
내부 파이프 소재	단조 알루미늄 합금