


마운팅 키트
SMBR-8-8/100-S6
제품 번호: 538937

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	8
디자인 타입	T 슬롯용
설치 위치	임의 방향
피스톤 직경	Ø8 - Ø100
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-20 °C...120 °C
제품 무게	20 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리 고합금 스테인리스강
나사 소재	고합금 스테인리스강