

플러그 소켓
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
제품 번호: 538999

FESTO



데이터 시트

특징	값
전기 연결부	5핀 일자형 플러그/나사 단자
허용전류 범위	3 A
허용 케이블 직경	6 mm...8 mm
연결 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-40 °C...85 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색