


필터 소음기 LFU-3/8

제품 번호: 539133



데이터 시트

특징	값
사이즈	G3/8
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	1 µm
응축수 배출부	수동 회전
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
대기를 고려한 유량	4700 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
소음 저감	약 40 dB 감소
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	78 dB(A)
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	190 g
공압 연결부	G3/8
하우징 소재	PP