


제품 번호: 539246

**FESTO**



## 데이터 시트

| 특징                | 값                              |
|-------------------|--------------------------------|
| 적용 분야             | VTSA/VTSA-F 밸브 터미널의 멀티핀 커넥터 전용 |
| 표준을 준수합니다         | DIN 47100                      |
| 라인 명칭             | 라벨 홀더 있음                       |
| 제품 무게             | 837.7 g                        |
| 전기 연결부 1, 기능      | 현장 장치 측                        |
| 전기 연결부 1, 디자인     | 각형                             |
| 전기 연결부 1, 연결 방식   | 소켓                             |
| 전기 연결부 1, 케이블 출구  | 앵글형                            |
| 전기 연결부 1, 연결 기술   | Sub-D                          |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수   | 37                             |
| 전기 연결부 1, 할당된 극/선 | 37                             |
| 전기 연결부 1, 고정 유형   | 3x M4 나사                       |
| 전기 연결부 2, 기능      | 컨트롤러 측                         |
| 전기 연결부 2, 연결 방식   | 케이블                            |
| 전기 연결부 2, 연결 기술   | 개방형 종단부                        |
| 전기 연결부 2, 핀/심 수   | 37                             |
| 전기 연결부 2, 할당된 극/선 | 37                             |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 V...30 V                     |
| 40°C에서의 허용전류 범위   | 2 A                            |
| 충격 내전압            | 1 kV                           |
| 케이블 길이            | 2.5 m                          |
| 라인 속성             | 표준                             |
| 라인 검사 조건          | 별도 문의에 따른 검사 조건                |
| 굽힘 반경, 고정형 케이블 배선 | 51 mm                          |
| 굽힘 반경, 이동식 케이블 배선 | 128 mm                         |
| 케이블 직경            | 12.8 mm                        |
| 케이블 구조            | 37 x 0.34 mm²                  |
| 도체 정격 단면적         | 0.34 mm²                       |
| 보호 등급             | IP65<br>NEMA 4                 |
| 보호 등급 관련 참고 사항    | 조립 상태                          |
| 주변 온도             | -5 °C...50 °C                  |

| 특징                 | 값              |
|--------------------|----------------|
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라 |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수        |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하  |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)     |
| 케이블 외피 색상          | 회색             |
| 하우징 소재             | PA             |
| 절연 커버 소재           | PVC            |