

회전식 분배기

GF-1/2-1/4

제품 번호: 539292



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	15 mm
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
표준 유량 1-2.1(6->0)	4050 l/min
표준 유량 1-2.X 열림(6->0)	14130 l/min
최대 속도	2500 1/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	물로 작동 시, 5µm 필터 사용 운할 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
최대 조임 토크	8 Nm
최대 축방향 힘	50 N
최대 반경 방향 힘	250 N
공칭 조임 토크	4.25 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	1190 g
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동, 니켈 도금
샤프트 소재	고합금강