


**멀티핀**  
**CPV14-VI-P6-1/8-C**  
 제품 번호: 539500

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 방폭 지침(ATEX)에 따름                                                                                                                                          |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 방폭 규정에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라                                                                                                                              |
| EU 이외 지역에서 방폭 인증   | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb(IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                       |
| 방폭                 | 구역 1(ATEX)<br>구역 1 (IEC-EX)<br>구역 1(UKEX)<br>구역 2(ATEX)<br>구역 2 (IEC-EX)<br>구역 21(ATEX)<br>Zone 21(IEC-EX)<br>구역 21(UKEX)<br>구역 22(ATEX)<br>Zone 22(IEC-EX) |
| 인증서 발급 기관          | IECEX TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                              |
| ATEX 카테고리 가스       | II 2G                                                                                                                                                       |
| ATEX 카테고리 먼지       | II 2D                                                                                                                                                       |
| 방폭 등급 가스           | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                |
| 방폭 등급 먼지           | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                               |
| Ex 주변 온도           | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                          |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                                                                                                                                               |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                           |
| 제품 무게              | 800 g                                                                                                                                                       |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                                                                                                                                                     |
| 씰 소재               | NBR                                                                                                                                                         |
| 플레이트 소재            | 단조 알루미늄 합금                                                                                                                                                  |