


압력 레귤레이터 LR-1/4-DB-7-MINI

제품 번호: 539682

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
폭	44 mm
시리즈	DB
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	입의 방향
디자인	압력계가 있는 압력 제어 밸브
컨트롤러 기능	이차 배기 있음 역류 거동 있음
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.1 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
입력 압력 1	1 bar...10 bar
최대 압력 히스테리시스	0.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1300 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	150 g
고정 방식	옵션: 프런트 패널 장착 인라인 설치 관통 구멍 포함 고정 브래킷 있음
압력계 연결부	G1/8
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR

특징	값
회전 노브 소재	POM
하우징 소재	강화 PA