

플러그 소켓
MSSD-C-M16
제품 번호: 539709

FESTO



데이터 시트

특징	값
연결 회수	50
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	38 g
전기 연결부	3핀 소켓, 앵글형 A 형태 DIN EN 175301-803 적용 4각형 디자인
케이블 커넥터	M16
허용 케이블 직경	6 mm...8 mm
연결 단면	1.5 mm ²
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...115 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
씰 소재	HNBR