


플러그 소켓
MSSD-F-M16
제품 번호: 539710

FESTO



Dum
my

데이터 시트

특징	값
연결 회수	50
케이블 출구	앵글형
케이블 출구 관련 참고 사항	180° 변경 가능
제품 무게	35 g
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	11 mm 산업 표준에 따른 연결도 형태 B
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 고정 유형	M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...250 V
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
40°C에서의 허용전류 범위	6 A
충격 내전압	2 kV
보호 도체 연결부	있음
케이블 커넥터	M16x1.5
케이블 직경	6 mm...8 mm
도체 정격 단면적	0.75 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...115 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하

특징	값
하우징 소재	강화 PA
하우징 색상	검정색
씰 소재	HNBR