

**플러그 소켓**  
**MSSD-E-M12**  
제품 번호: 539711

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징              | 값                         |
|-----------------|---------------------------|
| 연결 회수           | 50                        |
| 고정 방식           | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에   |
| 설치 위치           | 임의 방향                     |
| 제품 무게           | 11 g                      |
| 전기 연결부 1        | 소켓 앵글형, 4각형 디자인, 3핀, 형태 C |
| 전기 연결부 2        | 나사형 단자                    |
| 작동 전압 범위 DC     | 0 V...300 V               |
| 작동 전압 범위 AC     | 0 V...250 V               |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 6 A                       |
| 케이블 커넥터         | M12                       |
| 허용 케이블 직경       | 4 mm...6 mm               |
| 연결 단면           | 0.75 mm <sup>2</sup>      |
| 보호 등급           | IP65<br>IEC 60529에 따름     |
| 주변 온도           | -20 °C...115 °C           |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B2-L            |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                   |
| 오염도             | 3                         |
| 내식성 등급 CRC      | 1 - 낮은 부식 부하              |
| 하우징 소재          | 강화 PA                     |
| 하우징 색상          | 검정색                       |
| 씰 소재            | HNBR                      |