

플러그 소켓 MSSD-V-M16

제품 번호: 539713

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------|--|
| 연결 횟수 | 50 |
| 고정 방식 | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 제품 무게 | 35 g |
| 전기 연결부 | 3핀 소켓, 앵글형 형태 B DIN EN 175301-803 적용 4각형 디자인 |
| 케이블 커넥터 | M16 |
| 허용 케이블 직경 | 6 mm...8 mm |
| 연결 단면 | 0.75 mm ² |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -20 °C...115 °C |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 하우징 소재 | 강화 PA |
| 씰 소재 | HNBR |