

연결판

VABS-S4-2S-G18-K2

제품 번호: 539723

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	18 mm
표준 기반	ISO 15407-2
설치 위치	임의 방향
제어 공기 공급	외부
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
작동 전압 범위 DC	24 V
충격 내전압	4 kV
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
오염도	3
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 방폭 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Gc (GB)
방폭	구역 2(ATEX) 구역 2(UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
방폭 등급 가스	Ex ec IIC T3 Gc X
폭발 그룹 어셈블리	IC
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
어셈블리 최대 표면 온도	T3
보호 등급	IP65 NEMA 4 조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	192 g
고정 방식	관통 구멍 포함 ISO 15407-2에 따라

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트