



압력 레귤레이터 매니폴드
LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI
제품 번호: 540042

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
시리즈	DB
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	임의 방향
디자인	P 레일에 직접 제어식 피스톤 제어 밸브
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음 역류 거동 있음
작동 압력	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
압력 조절 범위	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
최대 압력 히스테리시스	0.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	1000 g
고정 방식	프런트 패널 장착 액세서리 포함
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/4
플러그 스크루 소재	강철 아연 도금
스페이싱 볼트 소재	단조 알루미늄 합금
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금
실링 링 소재	PVC
씰 소재	NBR
하우징 소재	강화 PA