



# 조절기 플레이트 VABF-S4-2-R2C2-C-10

제품 번호: 540161

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 설치 폭               | 18 mm                                                        |
| 표준 기반              | ISO 15407-2                                                  |
| 설치 위치              | 임의 방향                                                        |
| 컨트롤러 기능            | 출구 압력, 일정<br>이차 배기 있음                                        |
| 압력계 선택             | 가능                                                           |
| 작동 압력              | 1 MPa<br>10 bar                                              |
| 압력 조절 범위           | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi |
| 입력 압력 1            | 0.5 bar...10 bar                                             |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름                                                |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 전기 장비 규정에 따라                                              |
| 작동 매체              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                              |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항   | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                        |
| 내식성 등급 CRC         | 0 - 부식 스트레스 없음                                               |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 보호 등급              | IP65<br>NEMA 4                                               |
| 제어 매체              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                              |
| 주변 온도              | -5 °C...50 °C                                                |
| 제품 무게              | 367 g                                                        |
| 수직 적재 고정 방식        | 매니폴드 서브 베이스에<br>개별 서브 베이스 위에                                 |
| 압력계 연결부            | 고정 클램프 포함                                                    |
| 조작부 소재             | PA                                                           |
| 컨트롤러 하우징 소재        | 알루미늄 다이 캐스트                                                  |