



# 필드버스 어댑터 FBA-CO-SUB-9-M12

제품 번호: 540324

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
프로토콜	CANopen DeviceNet
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	9
전기 연결부 1, 할당된 극/선	6
전기 연결부 1, 고정 유형	2x 나사 4-40 UNC-2A
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 핀/심 수	5
전기 연결부 2, 할당된 극/선	5
DC 정격 작동 전압	24 V
차폐	예
케이블 길이	0.1 m
케이블 직경	6.3 mm
케이블 구조	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
도체 정격 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)